



Inspiración Profesional

Diseñado para personas con dificultades de movilidad y en silla de ruedas por su cóncavo frente, se unen al más alto desempeño para complementar con el lavamanos Vela, comodidad y seguridad.

· Agujeros preponchados para griferías de 4" y 8".

Professional Inspiration

Designed for people with mobility needs and uses wheelchair. The concave front join the highest performance for complement with the Vela lavatory, comfort and safety.

· Pre-punched holes for 4 "and 8" faucets.

SERIE PROFESIONAL

VELA

Lavamanos de colgar
Wall hung lavatory

Información técnica

Technical Information

| | |
|--|---|
| Material Material | Porcelana sanitaria Vitreous China |
| Dimensiones (An x L x Al) Dimensions (W x D x H) | 555 x 501 x 142 mm. 21.8 x 19.7 x 5.5 inch. |
| Dimensiones del pozo (An x Pr) Basin dimensions (W x D) | 360 x 315 mm. 14.2 x 12.4 inch. |
| Profundidad de pozo Basin depth | 100 mm. 3.7 inch. |
| Ubicación rebose Overflow location | Pared trasera Rear wall |
| Diámetro desagüe Drain diameter | Ø44 mm. |
| Peso Neto (aprox.) Net Weight (approx.) | 14.8 kg. 32.6 lb. |
| Altura de instalación Installation height | 863 mm. 33.9 inch. |
| Tipo de griferías compatibles Compatible faucets kind | 8", 4". Monocontrol 8", 4". Single lever |



LAVAMANOS SUSPENDIDO
WALL HUNG LAVATORY



GARANTÍA PORCELANA **DE POR VIDA**
GARANTÍA COMPONENTES **5 AÑOS**
VITREOUS CHINA **LIFETIME WARRANTY**
COMPONENTS **5 YEARS WARRANTY**

*Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.
*Further information refer to warranty and return conditions.

Color
Color

Blanco .020
White .020

postventa@incesastd.com
www.americanstandard-la.com


Cuidados y limpieza

Care and cleaning

- Para la limpieza, utilice un detergente suave como jabón líquido de PH neutro y agua tibia.
- No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar u opacar la superficie.
- No use limpiadores que contengan CLORO, este químico puede causarle daños a la pieza.
- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un trapo y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar limpiadores.
- Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- For best cleaning results use a mild soap with neutral PH and warm water.
- Do not use abrasive cleaners since they might scratch the surface.
- Do not clean the product with CHLORINE'S substances will cause damage on the piece.
- Always test cleaning products on a small hidden area before applying it to the entire product.
- After using cleaners, rinse the surface using water and dry with a cloth.

Plano técnico

Technical Drawing



Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Productos relacionados

Related products

- Ref. 19.00357 Soporte Zurn 1231 (pared liviana)
- Ref. 19.00357 Support Zurn 1231 (light wall)
- Ref. 19.00354 Soporte Zurn 1251 (pared concreto)
- Ref. 19.00354 Support Zurn 1251 (concrete wall)
- Ref. 19.06367 Soporte con brazos ajustables Zurn 1253 (pared concreto)
- Ref. 19.06367 Support with adjustable arms Zurn 1253 (concrete wall)