



Inspiración Profesional

Tecnología y diseño con altura del asiento idóneo para personas con dificultades de movilidad, se unen al más alto desempeño para complementar con la Serie Cadet la comodidad y seguridad que buscas.

· Complemento para proyectos con certificaciones LEED, GBC, CALGreen

Professional Inspiration

Technology and design with ideal seat height for people with mobility difficulties, join the more high performance to complement the Cadet Series the comfort and security you are looking for.

· Complement to LEED, GBC, CALGreen certifications projects.

SERIE PROFESIONAL

CADET

Sanitario de una pieza

One piece toilet

4.8 Lpf.

1.28 Gpf.

Ref. 2403048

Información técnica

Technical Information

Material Material	Porcelana sanitaria Vitreous China
Dimensiones (An x L x Al) Dimensions (W x D x H)	390 x 721 x 730 mm 15.3 x 28.7 x 28.3 inch.
Presión de agua Water pressure	20 - 80 PSI
Consumo de agua Water consumption	Descarga sencilla 4.8 Lpf. Single flush 1.28 Gpf.
Sistema de descarga Outlet system	Sifón jet. Sifon jet.
Espejo de agua Water surface area	218 x 228 mm. 8.5 x 8.9 inch.
Altura de sello Trap seal	66 mm. 2.5 inch.
Distancia del muro al centro del desagüe Wall distance from waste center	305 mm. 12 inch.
Válvula de llenado Fill valve	Antisifón. Anti-siphon.
Válvula de descarga Flush valve	76.2 mm. 3 inch.
Capacidad de descarga Flushing capacity	1400 gr. MISO
Peso Neto (aprox.) Net Weight (approx.)	46.35 kg. 101 lb.



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO IAPMO
IAPMO PRODUCT CERTIFICATION



AHORRO DE AGUA
SAVING WATER



CERTIFICACIÓN WATERSENSE
WATERSENSE CERTIFICATION



CERTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD
ACCESSIBILITY CERTIFICATION



GARANTÍA PORCELANA **DE POR VIDA**
GARANTÍA COMPONENTES **5 AÑOS**
VITREOUS CHINA **LIFETIME WARRANTY**
COMPONENTS **5 YEARS WARRANTY**

*Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.
*Further information refer to warranty and return conditions.

Color
Color



Blanco .020
White .020



Bone .021
Bone .021


Cuidados y limpieza

Care and cleaning

- Para la limpieza, utilice un detergente suave como jabón líquido de PH neutro y agua tibia.
- No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar u opacar la superficie.
- No use limpiadores que contengan CLORO, este químico puede causarle daños a la pieza.
- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un trapo y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar limpiadores.
- Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- For best cleaning results use a mild soap with neutral PH and warm water.
- Do not use abrasive cleaners since they might scratch the surface.
- Do not clean the product with CHLORINE'S substances will cause damage on the piece.
- Always test cleaning products on a small hidden area before applying it to the entire product.
- After using cleaners, rinse the surface using water and dry with a cloth.

Plano técnico

Technical Drawing



Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Productos relacionados

Related products

- Ref. 19.00016.color Lavamanos suspendido Ampliux
- Ref. 19.00016.color suspended Ampliux lavatory
- Disponible sanitarios y tazas complementarios en serie Cadet
- Cadet series available bowls